


E11187



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS



Applicazione	
Applicazione	Misurazione di corrente
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 24 AC/DC
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-40...90
Grado di protezione	IP 67; IP 69K
Dati meccanici	
Peso [g]	99,4
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato
Accessori	
Fornitura	vite Etichetta
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

