




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGG040--S0005A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento		III


Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 65

Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	8 x 8 x 31
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU

Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico		
Cavo: 5 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		

Collegamento elettrico - Presa		
Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU		
Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU		




E11189



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGG040--S0005A03

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco