




Connettore integrato

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O-ring



| Dati elettrici        |      |                   |
|-----------------------|------|-------------------|
| Tensione di esercizio | [V]  | < 45 AC / < 70 DC |
| Classe di isolamento  |      | III               |
| Condizioni ambientali |      |                   |
| Temperatura ambiente  | [°C] | -25...85          |
| Grado di protezione   |      | IP 67             |
| Dati meccanici        |      |                   |
| Peso                  | [g]  | 11,6              |
| Materiali             |      | ottone nichelato  |
| Materiale corpo       |      | ottone, nichelato |
| Osservazioni          |      |                   |
| Quantità              |      | 1 pezzo           |

# E11190



## Connettore integrato

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

### Collegamento elettrico

Cavo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M8, dritto; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato



### Collegamento

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |                              |
|------|------------------------------|
|      | Colori dei fili conduttori : |
| BK = | nero                         |
| BN = | marrone                      |
| BU = | blu                          |
| WH = | bianco                       |