


Cavo di collegamento

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
---------------------------	------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici


Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



E11191




Cavo di collegamento

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR, senza alogeno; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

