

E11195




Connettore da incasso

EDOGH080MSS00,5E08

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11601

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 O-ring

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Filettatura da incasso PG 9

Materiali ottone nichelato

Materiale corpo ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E11195



Connettore da incasso


EDOGH080MSS00,5E08

Collegamento elettrico

Cavo: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato



Collegamento

| | |
|---|----|
| 1 | WH |
| 2 | BN |
| 3 | GN |
| 4 | YE |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | BU |
| 8 | RD |

Colori dei fili conduttori :

| | |
|------|---------|
| BN = | marrone |
| BU = | blu |
| GN = | verde |
| GY = | grigio |
| PK = | rosa |
| RD = | rosso |
| WH = | bianco |
| YE = | giallo |