


Ripartitore centrale

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EBC050

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità

contatti dorati

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso	[A]	2
Capacità di corrente totale	[A]	6

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 68

Dati meccanici

Peso	[g]	81,6
------	-----	------

E11216



Ripartitore centrale

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Materiali	PBT-GF20; ottone nichelato
Materiale corpo	PBT-GF 20 / ottone, nichelato
Numero ingressi ripartitori centrali	4
Tipo di connettore	M8

Elementi di indicazione e comando


Indicazione	Stato di commutazione	4 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - Collegamento

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento



E11216



Ripartitore centrale

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 4 x M8; codifica: A; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato

