

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF040VAS0005E04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVT139

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente totale	[A]	3

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 68

Dati meccanici

Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E11220



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF040VAS0005E04

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco