


E11228



Cavo per connessione a Y


YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS



Applicazione		
Particolarità		senza alogeno
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Peso	[g]	63
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico - Presa A


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato



Cavo per connessione a Y

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

Collegamento



Collegamento elettrico - connettore B

Cavo: 0,15 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm²

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento elettrico - connettore C

Cavo: 0,15 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm²

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato

