

# E11229




## Cavo di collegamento

VDOGH080MSS0003H08STGH080MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11230

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Applicazione

Particolarità senza alogeno

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Grado di protezione IP 68

### Dati meccanici

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E11229




## Cavo di collegamento

VDOGH080MSS0003H08STGH080MSS

### Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



### Collegamento elettrico

Cavo: 3 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

