


E11246



Cavo di collegamento con connettore femmina

AD0GB050PLS0005E05



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC
Capacità di corrente totale	[A]	5

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Grado di protezione		IP 68

Dati meccanici

Peso	[g]	498,2
Dimensioni	[mm]	24 x 24 x 50
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		TPU

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 7/8", dritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: TPU




E11246



Cavo di collegamento con connettore femmina

AD0GB050PLS0005E05

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
WH =	bianco