


E11248



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAA050MSS0005H04



Applicazione

Particolarità senza alogeno

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 300 AC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Peso [g] 165,2

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E11248



Cavo di collegamento con connettore femmina

AD0AA050MSS0005H04

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, \varnothing 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x \varnothing 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 1/2", ad angolo; codifica: C; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco