


E11249



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAA050MSS0010H04



Applicazione		
Particolarità		senza alogeno
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 300 AC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	322,7
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E11249



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAA050MSS0010H04

Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 1/2", ad angolo; codifica: C; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BK = nero
BN = marrone
BU = blu
WH = bianco