


E11252



Connettore femmina a cablare

SDOAH040VASFKPG



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 45 AC / < 70 DC
Capacità di corrente totale [A]	4; (...40 °C)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Peso [g]	28,2
Dimensioni [mm]	39 x 19 x 31
Materiali	PBT
Materiale corpo	PBT
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E11252



Connettore femmina a cablare

SDOAH040VASFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PBT; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato



Collegamento

