


E11253



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH050MSS0002H05

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità senza alogeno

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 42

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E11253



Cavo di collegamento con connettore maschio


ASTGH050MSS0002H05

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
WH =	bianco
YE =	giallo