


E11274



Cavo di collegamento

VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS



Applicazione	
Particolarità	senza alogeno
Modello	per la comunicazione con dispositivo di programmazione PP2000
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	9,6...30 DC
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 67; (Cavo di collegamento con connettore femmina: IP 67 / IP 69K)
Dati meccanici	
Peso [g]	131
Materiale corpo	PA / Hytrel G-4774
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E11274



Cavo di collegamento


VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6 mm; 4 x 0,5 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x Bajonett, ad angolo; Corpo: Hytrel G-4774



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA



Collegamento

