E11282

Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040MSS0003H04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC077

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 48
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E11282

Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH040MSS0003H04

Collegamento elettrico

Cavo: 3 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco