


E11293



Connettore integrato

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Grado di protezione IP 68

Dati meccanici

Peso [g] 22,6

Filettatura da incasso M20

Materiali ottone nichelato

Materiale corpo ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato



E11293



Connettore integrato

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)

Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco