


# E11300



## Cavo di collegamento

VDOAH040MSS0005H03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Applicazione

Particolarità senza alogeno

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Grado di protezione IP 68

### Dati meccanici

Materiali PUR

Materiale corpo PUR


Materiale dado ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato



# E11300




## Cavo di collegamento

VDOAH040MSS0005H03STGH030MSS

### Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero,  $\varnothing$  4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x  $\varnothing$  0,1 mm )

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato

