E11316

Cavi di collegamento con connettore per valvole

AVDAA031--S0010A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 24 AC/DC
Protezione da sovratensione		si; (VDR)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori		
Fornitura		vite
		Etichetta
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E11316

Cavi di collegamento con connettore per valvole

AVDAA031--S0010A03

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: PUR

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
GN/YE =	verde / giallo