

E11318




Cavo di collegamento

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11353

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Classe di isolamento		III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 68

Dati meccanici


Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm



E11318




Cavo di collegamento

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, TPU, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm

