


Cavo di collegamento

VDOGF030MSS00,3H03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC215

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità

senza silicone; senza alogeno; contatti dorati

Senza silicone

si

Dati elettrici

Tensione di esercizio

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Classe di isolamento

III

Capacità di corrente totale

[A]

3

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-25...85

Grado di protezione

IP 68

Dati meccanici

Materiali

PUR

Materiale corpo

PUR

Materiale dado

ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità

1 pezzo



Cavo di collegamento

VDOGF030MSS00,3H03STGH030MSS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm

