


E12422



Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS



Applicazione

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Particolarità | contatti dorati; cavo schermato |
| Modello | cavo Ethernet, codificato D |

Dati elettrici

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Tensione di esercizio [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Classe di isolamento | III |
| Capacità di corrente totale [A] | 4 |

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -20...90 |
| Grado di protezione | IP 67 |

Dati meccanici

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Peso [g] | 66,1 |
| Dimensioni [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
| Materiali | TPU |
| Materiale corpo | TPU |
| Materiale dado | zinco pressofuso, nichelato |

Osservazioni

| | |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

E12422



Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



Collegamento elettrico

Cavo: 0,5 m, PVC, verde, schermato; 4 x 0,34 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato

