


E12436



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH080MSS0002H08



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Peso [g] 133

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni


Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, nero, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, dritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



E12436



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH080MSS0002H08

Collegamento

<u>1</u>	<u>BN</u>
<u>2</u>	<u>WH</u>
<u>3</u>	<u>BU</u>
<u>4</u>	<u>BK</u>
<u>5</u>	<u>GY</u>
<u>6</u>	<u>PK</u>
<u>7</u>	<u>VT</u>
<u>8</u>	<u>OG</u>

Colori secondo DIN EN 60947-5-2

Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
PK =	rosa
OG =	arancione
VT =	viola
WH =	bianco