


E12481



Ripartitore a Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Applicazione	
Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 60 DC
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	4
Capacità di corrente totale [A]	4
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Peso [g]	23,9
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	zinco pressofuso
Tipo di connettore	M12
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E12481




Ripartitore a Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS


Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x M12; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso; Contatti: dorato



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso; Contatti: dorato



Collegamento

