




## Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



## Applicazione

Particolarità	cavo schermato
Modello	cavo Ethernet, codificato D
Applicazione	Cavo patch incrociato; Cavo patch

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 67; IP 20; (connettori M12 / connettori RJ45)

## Dati meccanici

Peso	[g]	702,5
Materiali		TPU / PA
Materiale corpo		PA / TPU
Materiale dado		zinco pressofuso, nichelato

## Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

## Collegamento elettrico - connettore M12

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: PA; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



# E12492




## Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

### Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, schermato; 2 x 2 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Collegamento



### Collegamento elettrico - connettore RJ45

Connettore: 1 x RJ45, diritto; Corpo: TPU

