


E12499



Connettore femmina a cablare

SDOGD040ZDSFKP



Applicazione	
Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Modello	Cavo POWER, codificato T
Senza silicone	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 60 DC
Capacità di corrente totale [A]	12; (utilizzando cavi con 1,5 mm ²)
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Peso [g]	29
Materiale corpo	PA
Materiale dado	zinco pressofuso
Materiale guarnizione	NBR
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E12499



Connettore femmina a cablare


SDOGD040ZDSFKP

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: 0,75...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 8...10 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: T; Corpo: PA; Fermo: zinco pressofuso; Guarnizione: NBR; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,4 Nm



Collegamento

