


E12500



Connettore a cablare

SSTGH040ZDSFKG



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Modello	Cavo POWER, codificato T
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 DC
Capacità di corrente totale [A]	12; (utilizzando cavi con 1,5 mm²)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	25,7
Dimensioni [mm]	20 x 20 x 65,5
Materiale corpo	PA
Materiale dado	zinco pressofuso
Materiale guarnizione	NBR

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E12500



Connettore a cablare

SSTGH040ZDSFKG

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: 0,75...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 8...10 mm

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: T; Corpo: PA; Fermo: zinco pressofuso; Guarnizione: NBR; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,4 Nm



Collegamento

