


Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGN040ZDS0005L04



Applicazione

Particolarità	contatti dorati
Modello	cavo Ethernet, codificato D

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 250 AC/DC
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...70
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	349,2
Dimensioni [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	zinco pressofuso, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E12511



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGN040ZDS0005L04

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



Collegamento



BU =	Colori dei fili conduttori :	blu
OG =		arancione
WH =		bianco
YE =		giallo