


# E12514



## Connettore Ethernet RJ45

RJ45-Steckverbinder



### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-10...60
Grado di protezione		IP 20

### Dati meccanici

Peso	[g]	10,4
------	-----	------

### Osservazioni


Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

### Collegamento elettrico

terminali passanti: 0,34 mm<sup>2</sup>; Rivestimento cavo: Ø 4,5...8 mm; AWG 22

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x RJ45, diritto



# E12514



## Connettore Ethernet RJ45

RJ45-Steckverbinder

### Collegamento

