


E12548



Cavo per connessione a Y

YDOGS030PLS0005H03



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; Idoneità della catena portacavi	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	8...32 DC
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-20...85
Grado di protezione		IP 67; (connettore inserito)
Dati meccanici		
Peso	[g]	277,799
Dimensioni	[mm]	24 x 24 x 54
Materiali		PA
Numero ingressi ripartitori centrali		2
Idoneità della catena portacavi		si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

**Cavo per connessione a Y**

YDOGS030PLS0005H03

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - 1-2-3Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)**Collegamento elettrico - 4-5-6**Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)**Collegamento elettrico - Presa**

Connettore: 1 x connettore DEUTSCH, diritto; Contatti: nichelato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

**Collegamento**

1	BN
2	BK
3	RD
4	RD
5	BK
6	BN

BK =	Colori dei fili conduttori :
BN =	nero
RD =	marrone
	rosso