


E12553



Cavo per connessione a Y

YDOGS040PLS0002H02



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	8...32 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Temperatura ambiente mobile [°C]	-20...85
Grado di protezione	IP 67; (connettore inserito)

Dati meccanici

Peso	[g]	154,2	
Dimensioni	[mm]	24 x 24 x 54	
Materiali		PA	
Numero ingressi ripartitori centrali		2	
Idoneità della catena portacavi		si	
Idoneità della catena portacavi		raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
		velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
		cicli di piegatura	> 5 Mio.
		sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

E12553



Cavo per connessione a Y

YDOGS040PLS0002H02

Osservazioni

Quantità

2 pezzo

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x connettore DEUTSCH, diritto; Contatti: nichelato



Collegamento



BK =
BN =

Colori dei fili conduttori :
nero
marrone