


E12555



Cavo di collegamento

VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS



Applicazione

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Particolarità | senza silicone; senza alogeno |
| Senza silicone | si |

Dati elettrici

| | |
|---------------------------------|------------|
| Tensione di esercizio [V] | 12...24 DC |
| Classe di isolamento | III |
| Capacità di corrente totale [A] | 4 |

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
| Temperatura ambiente mobile [°C] | -30...70 |
| Grado di protezione | IP 67; (connettore inserito) |

Dati meccanici

| | |
|-----------------|------|
| Peso [g] | 81,9 |
| Materiale corpo | PA |

Osservazioni

| | |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

E12555



Cavo di collegamento

VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS

Collegamento elettrico

Cavo: 0,5 m, PUR, senza alogeno, viola, Ø 6,4 mm; intrecciato; 2 x 0,50 mm² (2 x 0,50 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x connettore DEUTSCH, diritto; Corpo: PA; Contatti: nichelato



Collegamento

