


Cavo di collegamento

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	12...24 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Temperatura ambiente mobile [°C]	-30...70
Grado di protezione	IP 67; (connettore inserito)

Dati meccanici

Peso [g]	173,7
Materiale corpo	PA

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E12557



Cavo di collegamento

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, viola, Ø 6,4 mm; intrecciato; 2 x 0,50 mm² (28 x 0,15 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x connettore DEUTSCH, diritto; Corpo: PA; Contatti: nichelato



Collegamento

