


E12563



Cavo per connessione a Y

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	8...32 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Temperatura ambiente mobile [°C]	-20...80
Grado di protezione	IP 67; (connettore inserito)

Dati meccanici

Peso [g]	461,3	
Materiali	PA; Presa: TPU arancione; Guarnizione: FKM	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Numero ingressi ripartitori centrali	2	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

E12563



Cavo per connessione a Y

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS


Osservazioni

Quantità


1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore DEUTSCH

Connettore: 1 x connettore DEUTSCH, diritto



Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, \varnothing 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x \varnothing 0,15 mm)

Connettore: 2 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

