


E12566



Cavo di collegamento con connettore AMP

ADOGX060--A005E06



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	12...24 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-40...100
Grado di protezione		IP 67; (connettore inserito)
Dati meccanici		
Peso	[g]	576,5
Materiali		PBT
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E12566



Cavo di collegamento con connettore AMP


ADOGX060--A005E06

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Collegamento



BN = Colori dei fili conduttori :
RD = marrone
WH = rosso
 bianco

Connettore: 1 x connettore AMP, diritto; Contatti: nichelato