



Cavo al metro

CABLE/100m/MPPE/4x0,34/GREY



Applicazione	
Particolarità	senza silicone
Senza silicone	si
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Temperatura ambiente mobile [°C]	0...100
Dati meccanici	
Peso [g]	2979
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	
Cavo: 100 m, MPPE, grigio, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	