



Cavo al metro

CABLE/50m/MPPE/4x0,34/GREY



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno	
Senza silicone	si	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Temperatura ambiente mobile	[°C]	0...100
Dati meccanici		
Peso	[g]	1477,5
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Cavo: 50 m, MPPE, senza alogeno, grigio, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		