


# E12570



## Connettore da incasso

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)



1 O-ring

### Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC/DC
Capacità di corrente totale	[A]	4

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 68

### Dati meccanici

Peso	[g]	38,9
Filettatura da incasso		PG 9
Materiali		zinco pressofuso
Materiale corpo		zinco pressofuso

### Osservazioni


Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

### Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: zinco pressofuso



# E12570



## Connettore da incasso

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)

### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco