


E12582



Connettore femmina AMP a cablare

SDOGV060--AFKCR



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	12...24 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-40...100
Grado di protezione		IP 67; (connettore inserito)
Dati meccanici		
Peso	[g]	14
Dimensioni	[mm]	29,8 x 26,4 x 31,5
Materiali		corpo del connettore: PBT; Contatti: stagnati
Accessori		
Fornitura		tappo di chiusura: 6
		isolamento dei singoli fili: 2 x 0,5 mm²
		isolamento dei singoli fili: 4 x 2,5 mm²
		contatti a crimpare: 6
Collegamento elettrico		
Morsetti: 2 x 0,5 mm²		

E12582




Connettore femmina AMP a cablare

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Collegamento



Connettore: 1 x connettore AMP, diritto; Contatti: stagnati