


E12613



Cavo di collegamento

ASTGH030MSS00,5H03



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 50 AC/DC
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Temperatura ambiente mobile [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 65

Dati meccanici

Peso [g]	30,5
Materiali	Corpo: TPU arancione; dado: ottone nichelato
Coppia di serraggio [Nm]	0,6...1,5

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E12613



Cavo di collegamento

ASTGH030MSS00,5H03


Collegamento elettrico



Collegamento elettrico

Cavo: 0,5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico

