


E12614



Cavo di collegamento con connettore femmina

Fuse/IO-Link/Cable/2m



CE

Applicazione

Particolarità senza alogeno

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 50 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Dati meccanici

Peso [g] 62,1

Materiali ottone nichelato; Corpo: TPU

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E12614



Cavo di collegamento con connettore femmina

Fuse/IO-Link/Cable/2m

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico

Collegamento

