


E12648



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAX050MSS0010H05



Applicazione	
Particolarità	contatti dorati
Modello	Cavo POWER, codificato L
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	63 DC
Capacità di corrente totale [A]	16
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-40...90
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Peso [g]	2163
Dimensioni [mm]	39 x 16 x 38,1
Materiali	PP
Materiale corpo	TPE
Materiale dado	ottone, nichelato
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E12648



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAX050MSS0010H05

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, nero, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: L; Corpo: TPE; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY