


E12667



Cavo di collegamento

VDOAX050MSS0001H05STAH005MSS



Applicazione	
Particolarità	contatti dorati
Modello	Cavo POWER, codificato L
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	64 DC
Capacità di corrente totale [A]	16
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-40...90
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Peso [g]	262,9
Materiali	PP
Materiale corpo	TPE
Materiale dado	ottone, nichelato
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E12667



Cavo di collegamento

VDOAX050MSS0001H05STAH005MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 1,0 m, PUR, nero, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: L; Corpo: TPE; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento elettrico - 2

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: L; Corpo: TPE; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato

