


E12684



Cavo per connessione a Y

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS




Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; Idoneità della catena portacavi	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	8...32 DC
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Temperatura ambiente mobile	[°C]	-20...80
Grado di protezione		IP 67; (connettore inserito)
Dati meccanici		
Peso	[g]	405,214
Materiali	PA; Presa: TPU arancione; Guarnizione: FKM	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Numero ingressi ripartitori centrali	2	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

Cavo per connessione a Y

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

Collegamento elettrico - connettore DEUTSCH C

Collegamento



Connettore: 1 x connettore DEUTSCH, diritto



Collegamento elettrico - Presa A

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



E12684



Cavo per connessione a Y

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

Collegamento elettrico - Presa B

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

