


# E12687



## Cavo per connessione a Y

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; Idoneità della catena portacavi	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]	8...32 DC	
Classe di isolamento	III	
Capacità di corrente totale [A]	4	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-40...80	
Temperatura ambiente mobile [°C]	-20...80	
Grado di protezione	IP 67; (connettore inserito)	
Dati meccanici		
Peso [g]	473,5	
Materiali	PA; Presa: TPU arancione; Guarnizione: FKM	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Numero ingressi ripartitori centrali	2	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s <sup>2</sup>
	cicli di piegatura	> 5 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

# E12687




## Cavo per connessione a Y

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

### Collegamento elettrico - connettore DEUTSCH C

#### Collegamento




Connettore: 1 x connettore DEUTSCH, diritto



### Collegamento elettrico - Presa A

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero,  $\varnothing$  5,4 mm; 3 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x  $\varnothing$  0,15 mm)

Connettore: 2 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



# E12687



## Cavo per connessione a Y

YDOGS060--S0005H03DOGH030MSS

### Collegamento elettrico - Presa B

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero,  $\varnothing$  5,4 mm; 3 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x  $\varnothing$  0,15 mm )

Connettore: 2 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm

