


E12736



Cavo di collegamento con connettore AMP


ecomatPanel/Cable/5m



Applicazione	
Particolarità	cavo schermato
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	8...32 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Grado di protezione	IP 20; (senza resistenza)
Dati meccanici	
Peso [g]	456,4
Dimensioni [mm]	89,5 x 33,4 x 47,3
Materiali	Corpo: PBT-GF20
Materiale corpo	PBT
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR, grigio, Ø 8,3 mm, schermato; 2 x 0,5 mm² (intrecciato a coppie) + 2 x 0,5 mm² (intrecciato a coppie)

Connettore: AMP MQS, diritto; Corpo: PBT; Contatti: stagnati




E12736



Cavo di collegamento con connettore AMP

ecomatPanel/Cable/5m

Collegamento



1	CAN_L
2	CAN_H
3	GND
4	Vbb