


E12773



Cavo di collegamento con connettore femmina

AD0GB050ZDS0005B05



Applicazione

Particolarità contatti dorati; Idoneità della catena portacavi

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 400 AC/DC
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente totale [A]	5

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 68

Dati meccanici

Peso [g]	390	
Dimensioni [mm]	26 x 26 x 49,9	
Materiale corpo	PUR	
Materiale dado	zinco pressofuso	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 7,5 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 5 Mio.

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E12773



Cavo di collegamento con connettore femmina

AD0GB050ZDS0005B05

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, nero, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 7/8", diritto; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso; Contatti: dorato



Collegamento

