


E12778



Raccordo a T

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS



Applicazione	
Particolarità	contatti dorati
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 400 AC/DC
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente totale [A]	8
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-30...85
Grado di protezione	IP 68
Dati meccanici	
Peso [g]	102,65
Materiale dado	zinco pressofuso
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore A

Connettore: 7/8"; Fermo: zinco pressofuso; Contatti: dorato



E12778



Raccordo a T

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS

Collegamento elettrico

Collegamento

Collegamento elettrico - Presa B

Connettore: 7/8"; Fermo: zinco pressofuso; Contatti: dorato



Collegamento elettrico - Presa C

Connettore: 7/8"; Fermo: zinco pressofuso; Contatti: dorato

