


Cavi di collegamento con connettore per valvole

STGH050MSS0004B03VDAA041--S

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati

Senza silicone si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC

Protezione da sovratensione diodo flyback

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Peso [g] 226

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Elementi di indicazione e comando

Indicazione Funzionamento 1 x LED, verde

Accessori

Fornitura vite
Etichetta



Cavi di collegamento con connettore per valvole

STGH050MSS0004B03VDAA041--S


Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento elettrico

Cavo: 4 m, PUR / PVC, senza alogeno; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: ottone nichelato

