


E12068



Cavo di collegamento a Y con connettore per valvole

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Articolo in corso di dismissione



Applicazione		
Particolarità		senza alogeno
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		10...30 DC
Protezione da sovratensione		si; (VDR)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-25...90
Grado di protezione		IP 65
Dati meccanici		
Peso [g]		350,2
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato


Cavo di collegamento a Y con connettore per valvole

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Elementi di indicazione e comando


Indicazione	Stato di commutazione	2 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------

Accessori


Fornitura	vite
	Etichetta

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore
Collegamento


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



E12068



Cavo di collegamento a Y con connettore per valvole

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 3 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

